



3315408982



**Prise VGA, S.1, blanc brillant**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Type de connexion / prise	VGA
Nombre de points de connexions	1

**Fréquence**

Plage de fréquence vidéo	160 MHz
--------------------------	---------

**Matières**

Couleur	Blanc
Code RAL	1013
Finition de la surface	Brillant
Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	23,50 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	14 mm
Profondeur de montage	12 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Equipement**

Blindé	Oui
Avec couvercle anti-poussière	No

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Textes**

Sortie	Avec sortie droite
Marquage	Sans porte-étiquette
Platine de support / bague de support	Avec support

**Adapté à**

Berker S.x/B.x	
----------------	--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui