



3315408982



## VGA utgång OBS! Utgått

### Tekniska egenskaper

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	VGA
Antal anslutningar	1

#### Frekvens

Frekvens video	160 MHz
----------------	---------

#### Material

Färg	Vit
RAL-kod	1013
Ytbehandling	Blank
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

#### Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	23,50 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	14 mm
Inbyggnadsdjup	12 mm

#### Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

#### Utrustning

Avskärmad	Ja
Med dammskydd	Nej

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Text

Uttagsmoduler	Med rakt uttag
Märkning	Utan märkfält
Montageplatta/montagering	Med stödning

#### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja