




3315427004



## Zásuvka HDMI, K.5, nerezová ocel mat, lak.

### Technické vlastnosti

#### Připojení

|                        |      |
|------------------------|------|
| Typ konektoru/zástrčky | HDMI |
| Počet přípojek         | 1    |

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 85 Hz |
|-----------|------------|

#### Materiál

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Barva            | Nerezová ocel                       |
| Kód RAL          | 9022                                |
| Povrchová úprava | Matná                               |
| Materiál         | Kov<br>Umělá hmota<br>Nerezová ocel |
| Povrch           | Lakované                            |

#### Rozměry

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Výška                                              | 71 mm    |
| Šířka                                              | 71 mm    |
| Hloubka                                            | 28,30 mm |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 18 mm    |
| Vestavěná hloubka                                  | 16,80 mm |

#### Konektivita

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

#### Vybavení

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Stíněný                    | Ano |
| S protiprachovými krytkami | Ne  |

#### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stupeň krytí IP        | IP20 |
| Mechanická odolnost IK | IK05 |

#### Texty

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Výstup                | S přímým vývodem   |
| Popis                 | Bez pole pro popis |
| Nosná deska/nosný rám | S nosným rámem     |

#### Vhodné pro

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
|-----|--|

#### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |