



3315427004



HDMI-розетка, сталевий лак, K.5

Технічні характеристики

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	HDMI
Число з'єднань	1

Частота

Частота	50 - 85 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Нержавіюча сталь
Код RAL	9022
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Пластик Нержавіюча сталь
Обробка	Покриті лаком

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	28,30 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	18 mm
Вбудована глибина	16,80 mm

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Обладнання

Захищений	Так
З кришкою від пилу	Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

Тексти

Вихідний отвір	З прямим виходом
Маркування	Без поля маркування
Опорна пластина/опорне кільце	З допоміжним кільцем

Сумісний із

К.х

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так