



3315437009



## HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., пол.білизна, K.1

### Технічні характеристики

#### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	HDMI
Число з'єднань	1

#### Частота

Частота	50 - 85 Hz
---------	------------

#### Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений

#### Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	28,30 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	18 mm
Вбудована глибина	41 mm

#### Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

#### Обладнання

Захищений	Так
З кришкою від пилу	Ні

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

#### Тексти

Вихідний отвір	З прямим виходом
Маркування	Без поля маркування
Опорна пластина/опорне кільце	З допоміжним кільцем

#### Сумісний із

K.x

#### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так