



3315437004



K.5 Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, stal szl, lak

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	HDMI
Liczba połączeń	1

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 85 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Stal szlachetna
Kod RAL	9022
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne Stal szlachetna
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	28,30 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	18 mm
Zakres głębokości wbudowania	41 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Ekranowany	Tak
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Płytką nośna/pierścień nośny	Z pierścieniem nośnym

Odpowiednie do

K.x	
-----	--

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak