



3315437006



HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., антрацит, K.1

Технічні характеристики

Під'єднання

| | |
|---------------------|------|
| Тип роз'єму/штекера | HDMI |
| Число з'єднань | 1 |

Частота

| | |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 85 Hz |
|---------|------------|

Матеріали

| | |
|------------------|------------------|
| Colour | Антрацит |
| Код RAL | 7021 |
| Обробка поверхні | Матовий |
| Матеріал | Метал Пластик |
| Обробка | Покриті лаком |

Розміри

| | |
|---|----------|
| Висота | 71 mm |
| Ширина | 71 mm |
| Глибина | 28,30 mm |
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 18 mm |
| Вбудована глибина | 41 mm |

Підключення

| | |
|-------------|-----------------|
| Тип монтажу | Монтаж гвинтами |
|-------------|-----------------|

Обладнання

| | |
|--------------------|-----|
| Захищений | Так |
| З кришкою від пилу | Ні |

Безпека

| | |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
| Ударостійкість IK | IK05 |

Тексти

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Вихідний отвір | З прямим виходом |
| Маркування | Без поля маркування |
| Опорна пластина/опорне кільце | З допоміжним кільцем |

Сумісний із

| | |
|-----|--|
| K.x | |
|-----|--|

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Без галогену | Так |
| REACH-SVHC free | Так |
| Відповідність RoHS | Так |