



3315418982



Toma VGA con torn. S/B bl. brillo

Características técnicas

Conexión

Tipo de conector/enchufe	VGA
Sección máxima del conductor	1,50 - 1,50 mm ²
Número de conexiones	1

Frecuencia

Vídeo de frecuencia	160 MHz
---------------------	---------

Materiales

Colour	Blanco
Código RAL	1013
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	23,50 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrada	13 mm

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Equipo

Apantallado	Sí
Con protección contra el polvo	No

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Texto

Salida	Con salida recta
Etiqueta	Sin portaetiqueta
Placa de soporte / aro de soporte	Con aro de soporte

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí