



3315418982



**B.Kwadrat/S.1 Gniazdo VGA zaciski śrubowe, krem**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku	VGA
Przekrój przewodu	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Liczba połączeń	1

**Częstotliwość**

Częstotliwość wideo	160 MHz
---------------------	---------

**Materiały**

Kolor	Biały
Kod RAL	1013
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	23,50 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	13 mm

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

**Sprzęt**

Ekranowany	Tak
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

**Dodatkowe informacje**

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Płytką nośna/pierścień nośny	Z pierścieniem nośnym

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak