




3315418982



Utičnica, VGA, na vijak, S.1, bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Veza

Vrsta priključka/utikača	VGA
Presjek vodiča	1,50 - 1,50 mm ²
Broj priključaka	1

Frekvencija

Frekvencija video	160 MHz
-------------------	---------

Materijali

Boja	Bijelo
RAL kod	1013
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	23,50 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	13 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Oprema

Zaštićeno	Da
Sa poklopcem za prašinu	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Izlaz	Sa ravnim izlazom
Označavanje	Bez polja za označavanje
Nosač ploča/nosiviprsten	Sa potpornim prstenom

Pogodno za

S.x/B.x	
---------	--

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da