



3315406089



#### **Presa VGA Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto**

##### **Caratteristiche tecniche**

###### **Connessione**

Tipo di connettore	VGA
Numero di connessioni	1

###### **Frequenza**

Frequenza video	160 MHz
-----------------	---------

###### **Materiali**

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato

###### **Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	23,50 mm
Profondità delle scatole da incasso	14 mm
Profondità di installazione	12 mm

###### **Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

###### **Equipaggiamento**

Schermato	Si
Con protezione polvere	No

###### **Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02

###### **Testo**

Uscita	Con uscita diritta
Etichettatura	Senza campo di scrittura
Piastra di supporto/anello di supporto	Con anello di supporto

###### **Adatto per**

BERKER Q.x

###### **Sostenibilità**

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si