



3315406089



Q.x - tomada VGA, branco

Características técnicas

Conexão

Tipo de conector/ficha	VGA
Número de conexões	1

Frequência

Frequência de vídeo	160 MHz
---------------------	---------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Aveludado
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	23,50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	14 mm
Profundidade da montagem	12 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Blindado	Sim
Com tampa protetora contra pó	Não

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02

Texto

Saída	Com saída direita
Etiqueta	Sem porta-etiqueta
Placa de suporte/aro de suporte	Com anel de suporte

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim