



3315416089



**Toma VGA con torn. Q.x bl. polar**

**Características técnicas**

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente	VGA
Sección máxima del conductor	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Número de conexiones	1

**Frecuencia**

Vídeo de frecuencia	160 MHz
---------------------	---------

**Materiales**

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Aterciopelado
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	23,50 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	13 mm

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

**Equipo**

Apantallado	Sí
Con protección contra el polvo	No

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK02

**Texto**

Salida	Con salida recta
Etiqueta	Sin portaetiqueta
Placa de soporte / aro de soporte	Con aro de soporte

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí