



3315416089



VGA-cont.ds. schroefaansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

#### Technische eigenschappen

##### Aansluiting

Type connector/steker	VGA
Leidingdoorsnede	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Aantal aansluitingen	1

##### Frequentie

Frequentie video	160 MHz
------------------	---------

##### Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

##### Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	23,50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

##### Samenstelling

Afgeschermd	Ja
Met stofbescherming	Nee

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

##### Teksten

Uitgang	Met rechte uitgang
Tekst	Zonder tekstveld
Draagplaat/draagring	Met oplegging

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja