



3315426089



**Q.x Gniazdo HDMI biały, aks**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku	HDMI
Liczba połączeń	1

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 85 Hz
---------------	------------

**Materiały**

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Aksamitny
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	28,30 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	18 mm
Zakres głębokości wbudowania	16,80 mm

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

**Sprzęt**

Ekranowany	Tak
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK02

**Dodatkowe informacje**

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Płytką nośna/pierścień nośny	Z pierścieniem nośnym

**Odpowiednie do**

Q.x	
-----	--

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak