



6765096015



Zásuvka s ochranným kolíkem a signalizační LED, Q.x, červená sametová

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Červená

Kód RAL 3003

Povrchová úprava Sametový

Materiál Duroplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Uzemňovací kolík

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ano

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 1

Ovládací prvky a indikátory

Typ osvětlení pro instalační zařízení Integrovaná kontrolní světlo provozu

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ano

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení Se šroubovými svorkami - liftsystém

Vhodné pro

Q.x

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH

Ano

V souladu se směrnicí RoHS

Ano
