




75441142



KNX therm. met regelknop, berker Arsys, wit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

Funcities

Parallel bedrijf mogelijk	Ja
Met decentrale bediening	Ja

Materiaal

Kleur	Wit
RAL-code	1013

Afmetingen

Afmetingen	70.80 x 70.80 mm
Inbouwdiepte	22,90 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
--------------	----------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja