



KBN381

Barre de pontage 3P+N 35mm² 90° pour SPA180N

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	59 mm
Largeur	141 mm
Profondeur	5 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 85 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension maximale en régime permanent U _{c,DC} IEC 61643	690 V
--	-------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui