



6765116089



Q.x Gniazdo z uziemieniem z pokrywą i zamkiem, biały aksamit

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Aksamitny

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 53 mm

Głębokość 71 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe
Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Bolec uziemiający

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Tak

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Tak

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy Samozamykająca się pokrywa na zawiasach

Pojemność

Liczba modułów 1

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Oslona	Oslona centralna
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi

Odpowiednie do

Q.x

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----