



6765098982



**Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, S.1, blanc brillant**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matières**

Couleur Blanc

Code RAL 1013

Finition de la surface Brillant

Matière Duroplastique

Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur de montage 32 mm

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Connectivité**

Type de connection / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis  
Fixation par griffe

**Équipement**

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné No

Avec couvercle à charnière No

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation No

Avec fermeture No

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Commandes et indicateurs**

Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation Voyant de commande de fonctionnement intégré

**Sécurité**

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation No

Avec éclairage fonctionnel Oui

**Identification**

Avec inscription No

**Textes**

Housse Plaque de recouvrement

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes surélevées à vis

---

**Adapté à**

Berker S.x/B.x

---

**Durabilité**

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

---