



6765092089



## WCD penaaarde met controle-led, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 V       |
| Nominale spanning | 250 - 250 V |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Polarwit    |
| RAL-code                | 9010        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Hoogte          | 71 mm |
| Breedte         | 71 mm |
| Aantal eenheden | 1     |
| Inbouwdiepte    | 32 mm |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting                |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging<br>Klemmontage |

#### Samenstelling

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Type steker contactdoos | Aardingspen |
| Stekerstand gedraaid    | Nee         |
| Met klapdeksel          | Nee         |
| Met ronde aardingspen   | Ja          |
| Met signaallamp         | Nee         |
| Met slot                | Nee         |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Bediening en signalering

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Type verlichting voor de installatieapparaten | Geïntegreerd controlelampje |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Ja  |

#### Teksten

|        |               |
|--------|---------------|
| Opdruk | Zonder opdruk |
| Deur   | Centraalplaat |

---

**Teksten**

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Beveiliging   | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Aansluitwijze | Met schroefliftklemmen       |

---

**Geschikt voor**

R.x

---

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|