



6765117006



Presa con spinotto terra e coperchio con chiave K.1 antrac.opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Tensione nominale	250 - 250 V
-------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Antracite
--------	-----------

Codice RAL	7021
------------	------

finitura superficiale	Opaco
-----------------------	-------

Materiale	Materiale termoplastico
-----------	-------------------------

Trattamento	Non trattato Verniciato
-------------	----------------------------

Serie

Altezza	71 mm
---------	-------

Larghezza	53 mm
-----------	-------

Profondità	71 mm
------------	-------

Profondità delle scatole da incasso	31 mm
-------------------------------------	-------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino
---------------------------------	--

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Pin contatto di protezione
--------------------------------	----------------------------

Inserto centrale ruotato	No
--------------------------	----

Con coperchio a cerniera	Si
--------------------------	----

Con spinotto di protezione rotondo	Si
------------------------------------	----

Con lampada di segnalazione	No
-----------------------------	----

Con serratura	Si
---------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Porta / coperchio

Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica
-------------------	--

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Si
--	----

Resistenza agli urti IK	IK05
-------------------------	------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
-----------------------------------	----

Con illuminazione funzionale	No
------------------------------	----

Testo

Stampa	Senza stampa
--------	--------------

Custodia	Piastra centrale
----------	------------------

Testo

Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----