



6765117003



Presa con spinotto terra e coperchio con chiave K.1 allum. opac laccato

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Opaco

Materiale Alluminio
Materiale termoplastico

Trattamento Anodizzato
Verniciato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 53 mm

Profondità 71 mm

Profondità delle scatole da incasso 31 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite
Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Pin contatto di protezione

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Si

Con spinotto di protezione rotondo Si

Con lampada di segnalazione No

Con serratura Si

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata Si

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

Identificazione

Con stampa No

Testo

Custodia	Piastra centrale
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si