



6765768963

WCD penaarde, verh. aanraakv., schroef, berker S.1/B.3/B.7, groen glz.

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

##### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Groen       |
| RAL-code                | 6029        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Duroplast   |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

##### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Hoogte                   | 71 mm |
| Breedte                  | 71 mm |
| Aantal eenheden          | 1     |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 31 mm |
| Inbouwdiepte             | 32 mm |

##### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

##### Aansluitmogelijkheden

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting                |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging<br>Klemmontage |

##### Samenstelling

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Type steker contactdoos | Aardingspen |
| Stekerstand gedraaid    | Nee         |
| Met klapdeksel          | Nee         |
| Met ronde aardingspen   | Ja          |
| Met signaallamp         | Nee         |
| Met slot                | Nee         |

##### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

##### Veiligheid

|  |      |
|--|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK02 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

##### Functies

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

##### Identificatie

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

---

**Teksten**

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Deur          | Centraalplaat                |
| Beveiliging   | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Aansluitwijze | Met schroeflftklemmen        |

---

**Geschikt voor**

S.x/B.x

---

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |