



6765768963

Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, zelena sjajna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Nazivni napon	250 - 250 V
---------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Zelena
------	--------

RAL kod	6029
---------	------

Obrada površine	Sjajno
-----------------	--------

Materijal	Duroplastika
-----------	--------------

Obrada	Neobrađeno
--------	------------

Dimenzije

Visina	71 mm
--------	-------

Širina	71 mm
--------	-------

Broj jedinica	1
---------------	---

Montažna dubina ugradbenih kutija	31 mm
-----------------------------------	-------

Ugrađena dubina	32 mm
-----------------	-------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama
---------------	------------------------------------

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	Pin za uzemljenje
--------------------------------------	-------------------

Rotirani centralni umetak	Ne
---------------------------	----

Sa zglobnim poklopcem	Ne
-----------------------	----

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Da
---	----

Sa signalnom lampom	Ne
---------------------	----

Sa bravom	Ne
-----------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Da
-----------------------------------	----

Otpornost na udarce IK	IK02
------------------------	------

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
--------	--------------------

Poklopac	Poklopac centralne ploče
----------	--------------------------

Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
---------	--------------------------------

Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama
------------	-----------------------------

Pogodno za

Berker S.x/B.x

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da