



6765108982



WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1, wit glz.

#### Technische karakteristieken

##### Spanning

Nominale spanning 250 V

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

##### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

##### Materiaal

Kleur Wit

RAL-kleur 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

##### Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte 32 mm

##### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

##### Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

##### Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Aardingspen

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

##### Capaciteit

Aantal modules 1

##### Bediening en signalisatie

Type verlichting voor de installatieapparaten Geïntegreerd oriëntatielicht

##### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP20

##### Funcities

Met oriëntatieverlichting Ja

Met functieverlichting Nee

##### Identificatie

Met opdruk Nee

---

**Teksten**

Deur	Centraalplaat
Verlichting	Extra functie door combinatie van een stopcontact met een oriëntatielamp
Bedrading	Bedrading mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen

---

**Geschikt voor**

Serie berker S.x

---

**Duurzaamheid**

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja