



6765108982



## WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1, wit glz.

### Technische karakteristieken

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 V       |
| Nominale spanning | 250 - 250 V |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Kleur                  | Wit         |
| RAL-kleur              | 1013        |
| Afwerking oppervlakte  | Glanzend    |
| Materiaal              | Thermoplast |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Hoogte          | 71 mm |
| Breedte         | 71 mm |
| Aantal eenheden | 1     |
| Inbouwdiepte    | 32 mm |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Connectiviteit

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting                |
| Aansluitwijze          | Schroefbevestiging<br>Klemmontage |

#### Uitrusting

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Type connector/stekker stopcontact | Aardingspen |
| Gedraaid centraal inzetstuk        | Nee         |
| Met klapdeksel                     | Nee         |
| Met ronde aardingspen              | Ja          |
| Met signaallamp                    | Nee         |
| Met slot                           | Nee         |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Bediening en signalisatie

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Type verlichting voor de installatieapparaten | Geïntegreerd oriëntatielicht |
|-----------------------------------------------|------------------------------|

#### Veiligheid

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja   |
| Slagvastheid IK                  | IK05 |
| Beschermingsgraad IP             | IP20 |

#### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Ja  |
| Met functieverlichting    | Nee |

#### Teksten

|        |               |
|--------|---------------|
| afdruk | Zonder opdruk |
| Deur   | Centraalplaat |

---

**Teksten**

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Verlichting   | Extra functie door combinatie van een stopcontact met een oriëntatielamp |
| Bedrading     | Bedrading mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf              |
| Beveiliging   | Verhoogde aanraakbeveiliging                                             |
| Aansluitwijze | Met schroefliftklemmen                                                   |

---

**Geschikt voor**

Serie berker S.x

---

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |