



6765108982



**Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, S.1, bijela sjajna**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 250 V

**Električna struja**

Nazivna struja 16 A

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Materijali**

Boja Bijelo

RAL kod 1013

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

**Dimenzije**

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Ugrađena dubina 32 mm

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Povezivost**

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

**Oprema**

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Pin za uzemljenje

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Da

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Kapacitet**

Broj modula 1

**Kontrole i indikatori**

Vrsta rasvjete za instalacijske uređaje Integrisano orijentacijsko svjetlo

**Sigurnost**

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Funkcije**

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Da

Sa funkcijskom rasvjete Ne

**Identifikacija**

Sa otiskom Ne

**Tekst**

Poklopac Poklopac centralne ploče

**Tekst**

Rasvjeta	Dodatna pogodnost kombinacijom utičnice i orijentacijskog svjetla
Ožičenje	Moguće prolazno ožičenje, stoga je također idealno za naknadnu ugradnju
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

**Pogodno za**

S.x/B.x

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da