



6768111606



Prise courant bro ter couv clap, enc, ser - ferm dif, S.1/B.3/B.7, anth mat, laq

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Anthracite
Code RAL 7021
Finition de la surface Mat
Matière Thermoplastique
Traitement Non traité
Laqué

Dimensions

Hauteur 71 mm
Largeur 53 mm
Profondeur 71 mm

Raccordement

Type de connection / prise Borne à ressort

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Connectivité

Type de connection / prise Fiche
Type de montage Fixation par vis
Fixation par griffe

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre
Insert central incliné No
Avec couvercle à charnière Oui
Broche ronde de protection de mise à la terre Oui
Avec lampe de signalisation No
Avec fermeture Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Plastron, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui
Résistance aux chocs IK IK05
Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation No
Avec éclairage fonctionnel No

Identification

Avec inscription No

Textes

Housse	Plaque de recouvrement
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à ressort

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui