



6768111606



Prise courant bro ter couv clap, enc, ser - ferm dif, S.1/B.3/B.7, anth mat, laq

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Tension

Tension nominale

250 V

Tension nominale

250 - 250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matières

Couleur

Anthracite

Code RAL

7021

Finition de la surface

Mat

Matière

Thermoplastique

Traitement

Non traité

Laqué

Dimensions

Hauteur

71 mm

Largeur

53 mm

Profondeur

71 mm

Raccordement

Type de connection / prise

Borne enfichable

Installation, montage

Montage sur

Montage encastré

Connectivité

Type de connection / prise

Fiche

Type de montage

Fixation par vis

Fixation par griffe

Equipement

Connecteur/type de fiche prise de courant

Broche de mise à la terre

Insert central incliné

No

Avec couvercle à charnière

Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

No

Avec fermeture

Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

No

Plastron, porte

Type de couvercle

Couvercle articulé à fermeture automatique

Capacité

Nombre de modules

1

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts

Oui

Résistance aux chocs IK

IK05

Indice de protection IP

IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

No

Avec éclairage fonctionnel

No

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Plaque de recouvrement
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à ressort

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui