



6768111606



Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning 250 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Antraciet
RAL-kleur 7021
Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Thermoplast
Oppervlaktebehandeling Onbehandeld
Gelakt

Afmetingen

Hoogte 71 mm
Breedte 53 mm
Diepte 71 mm

Aansluiting

Type connector/stekker Steekklem

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Connectiviteit

Type connector/stekker Steekaansluiting
Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk Nee
Met klapdeksel Ja
Met ronde aardingspen Ja
Met signaallamp Nee
Met slot Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Deksel, deur

Type deur Zelfsluitend scharnierende afdekking

Capaciteit

Aantal modules 1

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Slagvastheid IK IK05
Bescherminingsgraad IP IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting Nee
Met functieverlichting Nee

Identificatie

Met opdruk Nee

Teksten

Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Geschikt voor

Serie berker S.x

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja
