



6765091909



S.1/B.3/B.7 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st., biały

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 31 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe
Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Bolec uziemiający

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 1

Elementy sterujące i wskaźniki

Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych Zintegrowana lampka kontrolna

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Tak

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Oslona	Oslona centralna
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi

Odpowiednie do

Berker B.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak