



6765091909



WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, polarwit mat

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Aardingspen

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modules 1

Bediening en signalering

Type verlichting voor de installatieapparaten Geïntegreerd controlelampje

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Ja

Identificatie

Met opdruk Nee

Teksten

Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroeflftklemmen

Geschikt voor

S.x/B.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja