



6765092045



WCD penaarde met controle-led, berker R.1/R.3/R.8, zwart

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning 250 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Zwart

RAL-kleur 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte 32 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Aardingspen

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modules 1

Bediening en signalisatie

Type verlichting voor de installatieapparaten Geïntegreerd controlelampje

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Ja

Identificatie

Met opdruk Nee

Teksten

Deur Centraalplaat

Teksten

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroeflftklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----