



6765092003



## R.1/R.3 Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, zielony, połysk

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Materiały

Kolor Zielony

Kod RAL 6029

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

#### Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Liczba jednostek 1

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

#### Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe  
Mocowanie za pomocą pazurów

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Bolec uziemiający

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

#### Pojemność

Liczba modułów 1

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych Zintegrowana lampka kontrolna

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

#### Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Tak

#### Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

---

**Dodatkowe informacje**

Oslona	Oslona centralna
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi

---

**Odpowiednie do**

R. x

---

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak