



6765760062

WCD penaarde, verh. aanraakv., schroef, berker S.1/B.3/B.7, rood mat

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

##### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Materiaal

Kleur	Rood
RAL-code	3003
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

##### Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
Inbouwdiepte	32 mm

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

##### Samenstelling

Type steker contactdoos	Aardingspen
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

##### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

##### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

##### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

##### Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

##### Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

---

**Teksten**

---

Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroeflifthakken

---

**Geschikt voor**

---

S.x/B.x

---

**Duurzaamheid**

---

RoHS conform Ja

---