




6765098913



Prise de courant a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, vert bril.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Vert
---------	------

Code RAL	6029
----------	------

Finition de la surface	Brillant
------------------------	----------

Matière	Duroplastique
---------	---------------

Traitement	Non traité
------------	------------

Dimensions

Hauteur	71 mm
---------	-------

Largeur	71 mm
---------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm
--------------------------------------	-------

Profondeur de montage	32 mm
-----------------------	-------

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Type de montage	Fixation par vis Fixation par griffe
-----------------	---

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Broche de mise à la terre
---	---------------------------

Insert central incliné	No
------------------------	----

Avec couvercle à charnière	No
----------------------------	----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
---	-----

Avec lampe de signalisation	No
-----------------------------	----

Avec fermeture	No
----------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Commandes et indicateurs

Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation	Voyant de commande de fonctionnement intégré
--	--

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
--	-----

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	No
------------------------------	----

Avec éclairage fonctionnel	Oui
----------------------------	-----

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Housse	Plaque de recouvrement
--------	------------------------

Textes

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----