



6768111909



Prise courant bro ter couv clap, enc, ser - ferm dif, S.1/B.3/B.7, blc pol mat

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Mat

Matière Thermoplastique

Traitement Non traité

##### Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 53 mm

Profondeur 71 mm

##### Raccordement

Type de connection / prise Borne à ressort

##### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

##### Connectivité

Type de connection / prise Fiche

Type de montage Fixation par vis  
Fixation par griffe

##### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné No

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation No

Avec fermeture Oui

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

##### Plastron, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique

##### Capacité

Nombre de modules 1

##### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK05

Indice de protection IP IP20

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation No

Avec éclairage fonctionnel No

##### Identification

Avec inscription No

---

**Textes**

Housse	Plaque de recouvrement
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à ressort

---

**Adapté à**

Berker S.x/B.x

---

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui