



6768111909



Prise courant bro ter couv clap, enc, ser - ferm dif, S.1/B.3/B.7, blc pol mat

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	53 mm
Profondeur	71 mm

Raccordement

Type de connection / prise	Borne enfichable
----------------------------	------------------

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Connectivité

Type de connection / prise	Fiche
Type de montage	Fixation par vis Fixation par griffe

Equipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Broche de mise à la terre
Insert central incliné	No
Avec couvercle à charnière	Oui
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	No
Avec fermeture	Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Plastron, porte

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique
-------------------	--

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	No
Avec éclairage fonctionnel	No

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Plaque de recouvrement
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à ressort

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui