



6765102045



WCD penaarde met led-oriëntatieverlichting, R.1/R.3, zwart glanzend

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-kleur	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Bediening en signalisatie

Type verlichting voor de installatieapparaten	Geïntegreerd oriëntatielicht
---	------------------------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Beschermingsgraad IP	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Ja
Met functieverlichting	Nee

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Deur	Centraalplaat
Verlichting	Extra functie door combinatie van een stopcontact met een oriëntatielamp
Bedrading	Bedrading mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf

Teksten

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen

Geschikt voor

Serie berker R.x

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----