



6765102045



WCD penaarde met led-oriëntatieverlichting, R.1/R.3, zwart glanzend

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Aardingspen
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Bediening en signalering

Type verlichting voor de installatieapparaten	Geïntegreerd oriëntatielicht
---	------------------------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Ja
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Centraalplaat
Verlichting	Extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp

Teksten

Bedrading	Doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen

Geschikt voor

R.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja