



6765102045



Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, 1930/R.cla., černá lesk

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 - 250 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Upevnění šrouby Upevnění příchytka

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	Uzemňovací kolík
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ano
Se signálním světlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Ovládací prvky a indikátory

Typ osvětlení pro instalační zařízení	Integrované orientační světlo
---------------------------------------	-------------------------------

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ano
S funkčním osvětlením	Ne

Texty

Potisk	Bez potisku
Kryt	Centrální krycí deska
Osvětlení	Doplňující výhoda díky kombinaci zásuvky s orientačním světlem
Zapojení	Možné propojení, ideální i pro dodatečnou montáž

Texty

Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami - líftsystém

Vhodné pro

R.x

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----