



6765106084

**Presa con spinotto x terra + LED orientamento Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern.**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Vellutato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

**Serie**

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Numero di unità 1

Profondità di installazione 32 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Connettività**

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa Pin contatto di protezione

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo Sì

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Controlli e indicatori**

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione Luce di orientamento integrata

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento Sì

Con illuminazione funzionale No

**Identificazione**

Con stampa No

---

**Testo**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Custodia            | Piastra centrale   |
| Illuminazione       | Ulteriori vantaggi tramite la combinazione di una presa con una luce di orientamento |
| Cablaggio           | Cablaggio possibile e ideale in caso di ristrutturazione                             |
| Protezione          | Protezione elevata contro i contatti   |
| Tipo di connessione | Con morsetti a sollevamento a vite   |

---

**Adatto per**

Q.x

---

**Sostenibilità**

Conformità ROHS

Si