



6167336084

**Presa senza messa a terra Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

**Condizioni di impiego**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 250 V       |
| Tensione nominale | 250 - 250 V |

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Materiali**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Alluminio               |
| Codice RAL            | 9006                    |
| finitura superficiale | Vellutato               |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Verniciato              |

**Serie**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Altezza                             | 71 mm |
| Larghezza                           | 71 mm |
| Numero di unità                     | 1     |
| Profondità delle scatole da incasso | 31 mm |
| Profondità di installazione         | 32 mm |

**Installazione, montaggio**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

**Connettività**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo di connessione             | Terminale a vite |
| Con montaggio ad artiglio       | Si               |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |

**Equipaggiamento**

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa | Senza contatto di protezione |
| Inserto centrale ruotato       | No                           |
| Con coperchio a cerniera       | No                           |
| Con lampada di segnalazione    | No                           |
| Con serratura                  | No                           |

**Acessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

**Protezione**

|  |      |
|--|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Si   |
| Resistenza agli urti IK                  | IK02 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP20 |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Testo**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Stampa              | Senza stampa                         |
| Custodia            | Piastra centrale                     |
| Protezione          | Protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla                 |

**Adatto per**  
BERKER Q.x

**Sostenibilità**  
Conformità ROHS Sì