



6167336084

Utičnica, bez pina za uzemljenje sa zaštitom od kontakta, Q.x, aluminij pliš

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Termoplastika

Obrada Lakirano

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm

Ugrađena dubina 32 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Sa montažom putem krala Da

Vrsta montaže Montaža vijcima

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Bez zaštitnog kontakta

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

Identifikacija

Sa otiskom Ne

Tekst

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Poboļšana zaštita od kontakta

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

Q.x

Održivost

Usklađeno sa RoHS

Da