



6167336084

**Zásuvka bez ochranného kontaktu, Q.x, stříbrná sametová**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Materiál**

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Termoplast
Povrch	Lakované

**Rozměry**

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Počet jednotek	1
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	31 mm
Vestavěná hloubka	32 mm

**Instalace, montáž**

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

**Konektivita**

Typ připojení	Šroubová svorka
Upevnění pomocí třmenů	Ano
Druh montáže	Upevnění šrouby

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	Bez ochranného kontaktu
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
Se signálním svítidlem	Ne
Zámek	Ne

**Příslušenství**

Popisové pole	Ne
---------------	----

**Kapacita**

Počet modulů	1
--------------	---

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK02
Stupeň krytí IP	IP20

**Funkce**

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

**Identifikace**

S potiskem	Ne
------------	----

**Texty**

Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

---

**Vhodné pro**

Q.x

---

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS

Ano