



6167336084

Розетка без з/к, зах.контактів, 16А/250В, алюміній, Q.x

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга 250 V

##### Електричний струм

Номінальний струм 16 A

##### Частота

Частота 50 - 60 Hz

##### Матеріали

Colour Алюміній

Код RAL 9006

Обробка поверхні Оксамитовий

Матеріал Термопластик

Обробка Покриті лаком

##### Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 31 mm

Вбудована глибина 32 mm

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

##### Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Зі штирьовим кріпленням Так

Тип монтажу Монтаж гвинтами

##### Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки Без захисного контакту

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

##### Акcesуари

Має поле для маркування Ні

##### Емність

Кількість модулів 1

##### Безпека

З посиленим захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

##### Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

##### Ідентифікація

З відбитком Ні

##### Тексти

Накладка Центральна кришка

Захист Покращений захист контактів

Тип з'єднання Зі вставними клемами

---

**Сумісний із**

Q.x

---

**Sustainability**

Відповідність RoHS

Так