



6765092022



Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, R.1/R.3, rouge bril.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Rouge
Code RAL 3003
Finition de la surface Brillant
Matière Thermoplastique
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Nombre d'unités 1
Profondeur de montage 32 mm

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis
Type de montage Fixation par vis
Fixation par griffe

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre
Insert central incliné No
Avec couvercle à charnière No
Broche ronde de protection de mise à la terre Oui
Avec lampe de signalisation No
Avec fermeture No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Capacité

Nombre de modules 1

Commandes et indicateurs

Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation Voyant de commande de fonctionnement intégré

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui
Résistance aux chocs IK IK05
Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation No
Avec éclairage fonctionnel Oui

Identification

Avec inscription No

Textes

Housse	Plaque de recouvrement
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Adapté à

Berker R.x

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----