



6765096084

Utičnica, sa pinom za uzemljenje i kontrolnim LED, Q.x, aluminij pliš

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Termoplastika

Obrada Lakirano

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Ugrađena dubina 32 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Pin za uzemljenje

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Da

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 1

Kontrole i indikatori

Vrsta rasvjete za instalacijske uređaje Integrisano radno kontrolno svjetlo

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Da

Identifikacija

Sa otiskom Ne

Tekst

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

Pogodno za

Q.x

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da