



6765091915



Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, rouge mat

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Rouge
Code RAL	3003
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm
Profondeur de montage	32 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis Fixation par griffe

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Broche de mise à la terre
Insert central incliné	No
Avec couvercle à charnière	No
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	No
Avec fermeture	No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Commandes et indicateurs

Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation	Voyant de commande de fonctionnement intégré
--	--

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
Indice de protection IP	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	No
Avec éclairage fonctionnel	Oui

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Plaque de recouvrement

Textes

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----